

# DEMINTECH



30 ans d'expérience.  
Traitement des eaux domestique  
et industriel.

## Description :

Le DEMINTECH fournit une eau équivalente au distillat d'une pureté excellente à l'aide du procédé d'échange ionique. Résidu calciné inférieur à 1mg/l pour une conductivité électrique inférieure à 1 $\mu$ S/cm-1.

## Mesureur de conductivité :

Conductivimètre à aiguille plage de mesure de 0 à 50 $\mu$ S. Alimentation en 230 V.

## Cartouche :

En polyéthylène renforcé de fibre de verre. Livraison possible en 10 – 30 – 50 litres.

## Flexibles :

Raccordement 3/4 F . Longueur 150 cm.

## Avantage :

Pas de régénération.

Simplicité par rapport aux cartouches à régénérer.

Eau équivalente au distillat toujours disponible par changement simple des cartouches utilisées.

## CAPACITE :

Pour un 10 Litres : environ 650 Litre à 0 $\mu$ S/cm à 20°C pour une entrée à 750 $\mu$ S/cm.

## Emplois divers :

L'utilisation de l'eau déminéralisée est variée ; elle ne s'étend pas seulement aux procédés chimiques et techniques classiques mais de plus en plus à d'autres domaines. Technique médicale, laboratoires, climatisation, blanchisseries, stations-service, industrie pharmaceutique, cosmétique, batteries, droguerie, laboratoires photos, horticulture et fleuriste, cultivateur d'orchidées, aquarium. Ces domaines d'utilisation ne sont que quelques exemples pour l'emploi du DEMINTECH



Rue de la Cale Sèche 34 - 4684 Haccourt | BELGIUM  
Tél. : 0032 (0)4 374 25 00 | [www.water-tech.be](http://www.water-tech.be)

