

DEMINTECH



30 años de experiencia.
Tratamiento de aguas domésticas
e industriales.

Descripción:

DEMINTECH proporciona agua equivalente a destilados de excelente pureza utilizando el proceso intercambio de iones Residuo calcinado inferior a 1 mg / l para una conductividad eléctrica inferior a 1 $\mu\text{S} / \text{cm}^{-1}$.

Medidor de conductividad:

Rango de medición del medidor de conductividad de aguja de 0 a 50 μS . Fuente de alimentación 230 V.

Cartucho:

Fabricado en polietileno reforzado con fibra de vidrio. Entrega posible en 10 - 30 minutos.

Flexible:

Conexión 3/4 F. Largo 150 cm.

Ventaja :

No hay regeneración.

Simplicidad en comparación con los cartuchos para regenerar.

Agua equivalente a destilado siempre disponible mediante un simple cambio de cartucho.

CAPACIDAD:

Para 10 litros: aproximadamente 650 litros a 0 $\mu\text{S} / \text{cm}$ a 20 ° C para una entrada a 750 μS .

Varios trabajos:

El uso de agua desmineralizada es variado; No se extiende solo a los procesos.

Químicos y técnicas convencionales pero cada vez más en otras áreas. Tecnología médica,

Laboratorios, aire acondicionado, lavanderías, estaciones de servicio, industria farmacéutica, cosmética,

Baterías, farmacia, laboratorios fotográficos, horticultura y floristería, cultivador de orquídeas, acuario.

Estas áreas de uso son solo algunos ejemplos para el uso de DEMINTECH.



Rue de la Cale Sèche 34 - 4684 Haccourt | BELGIUM
Tél. : 0032 (0)4 374 25 00 | www.water-tech.be

