

DEMINTECH



30 лет опыта
Внутренняя очистка воды
и промышленных.

Описание:

DEMINTECH обеспечивает дистиллят-эквивалентную воду отличной чистоты с использованием процесса ионный обмен. Кальцинированный остаток менее 1 мг / л для электропроводности менее 1 мкСм / см-1.

Показатель проводимости:

Диапазон измерения измерителя проводимости иглы от 0 до 50µS. Источник питания 230 В.

картридж:

Изготовлен из армированного стекловолокном полиэтилена. Возможна поставка в 10 - 30 - 50 литров.

гибкий:

3/4 F. Длина 150 см.

преимущество:

Нет регенерации.
Простота по сравнению с картриджами для регенерации.
Вода, эквивалентная дистилляту, всегда доступна простой заменой использованных картриджей.

ЕМКОСТЬ:

Для 10 литров: около 650 литров при 0µS / см при 20 ° C для входа при 750µS / см.

Различные рабочие места:

Использование деминерализованной воды варьируется; он не распространяется только на процессы обычных химических веществ и методов, но все чаще в других областях. Медицинская техника, лаборатории, кондиционеры, прачечные, пункты обслуживания, фармацевтическая промышленность, косметика, батареи, химик, фотолаборатории, садоводство и флорист, производитель орхидей, аквариум. Эти области использования являются лишь некоторыми примерами использования DEMINTECH.



Rue de la Cale Sèche 34 - 4684 Haccourt | BELGIUM
Tél. : 0032 (0)4 374 25 00 | www.water-tech.be

