

ОСМОС



30 лет опыта
Бытовая очистка воды
и промышленные



	Количество мембран	размер мембраны	Поток (*)	питание
WATERTECH1440	1	4" x 40"	220 L/H	230 V
WATERTECH2440	2	4" x 40"	425 L/H	230 V
WATERTECH3440	3	4" x 40"	600 L/H	230 V
WATERTECH4440	4	4" x 40"	800 L/H	230 V
WATERTECH1840	1	8" x 40"	850 L/H	230 V
WATERTECH2840	2	8" x 40"	1700 L/H	230 V

Установка обратного осмоса WATERTECH СОСТОИТ ИЗ:

- рамка из нержавеющей стали
- Электромагнитный клапан по прибытии и полосканию
- Предварительный фильтр с картриджем с активированным углем
- Предварительный фильтр с 5μ отстойным картриджем
- реле давления не хватает воды
- Манометр на подаче воды
- Многоэлементный центробежный насос для постоянного использования 24 часа / 24 часа
- Мембранный держатель и мембрана низкого давления
- Концентрат и регулятор рециркуляции

- Пермеатный расходомер и концентрат
- Манометр высокого давления
- Блок управления AQUA RO с - без контакта с водой, периодической промывкой, контактом уровня, кондуктивным виметром, сигнализацией, ...
- Цифровой зонд проводимости 0 - 400 мкС Siemens
- ПВХ трубы PN16
- Противоточная промывка

